


De John Guest universele insteekfitting is speciaal ontwikkeld voor veilige, snelle en herbruikbare toepassing met all gangbare meerlagenbuizen. Door de universele toepassing is deze uitermate geschikt als aanvulling op ons „Alledaagse Helpers“ assortiment.

## Universele Insteekfitting 16 mm

Buis ID 10,40 - 13,00 mm

Art.-Nr.: ACURS16



Steunhuls	Kleur	Buis ID Ø
1	Beige	10,40 - 11,00 mm
2	Lichtgrijs	11,00 - 11,65 mm
3	Zwart	11,65 - 12,30 mm
4	Blauw	12,30 - 13,00 mm


Telkens twee steunhulzen



## Universele Insteekfitting 20 mm

Buis ID 13,85 - 16,00 mm

Art.-Nr.: ACURS20




Steunhuls	Kleur	Buis ID Ø
1	Beige	13,85 - 14,50 mm
2	Lichtgrijs	14,50 - 15,00 mm
3	Zwart	15,00 - 15,50 mm
4	Blauw	15,50 - 16,00 mm

Telkens twee steunhulzen



### Stap 1 - Buis voorbereiden


Systeem drukloos maken. De buis moet recht en haaks op de juiste lengte worden ingekort. Gebruik hiervoor een geschikte schaar.



Om te verhinderen dat de o-ring beschadigd eerst alle scherpe kanten en bramen verwijderen. Het John Guest kalibreer-hulpmiddel verwijdert alle bramen en kalibreert de buis voor gebruik in één handeling.


### Stap 2 - Kiezen van de juiste steunhulzen

Kies de juiste steunhuls uit de bijgeleverde varianten. De verschillende hulzen worden per paar geleverd. De juiste huls, zoals afgebeeld, in de buis steken. Hierbij is het aan te bevelen om met de grootste steunhulsmaat te beginnen. Indien deze niet past de steunhulzen in volgorde van grootte verder proberen.



### Stap 3 - Buis insteken

De insteekfitting op de bestaande buis steken. Let op dat de steunhuls tot aan de aanslag in de fitting steekt.



Het bestaande systeem kan nu met het nieuwe John Guest systeem worden verbonden. In aansluiting op de installatie moet het systeem ter controle worden afgeperst.

### Demonteren

1. Verwijder de beschermkap van de fitting
2. Druk de collet in de richting van de fitting en trek de buis eruit.

